

3-gliedrige Metallbrücke, mehrflächig keramisch verblendet im individuellen Artikulator in NEM bei einem GKV-Patienten

TP				KM	BM	KM								
R				KV	BV	KV								
B				ww	f	ww								
	18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26
	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36
B														
R														
TP														

BEL II / BEB 97		
001 0	2	Modell
002 3	1	Verwendung von Kunststoff
005 1	1	Sägemodell
0103	4	Modellsegment sägen
0104	2	Stumpf aus Superhartgips
0212	Je	Dowel-Pin setzen
0213	2	Ausblocken eines Stumpfes
0216	2	Stumpf vorbereiten
0405	1	Montage in individuellen Artikulator II
0408	1	Montage eines Gegenkiefermodells
0723	1	Zahnfarbenbestimmung I
2124	2	Stufenkrone gegossen, für Keramik- oder Polymer-Glas-Vollverblendung
2314	1	Brückenglied gegossen, für Keramik- oder Polymer-Glas-Vollverblendung
2612	3	Mehrflächige Verblendung aus Keramik
2679	1	Sattelpontic aus Keramik / Glas
2922	3	Krone, Inlay, Brückenglied aufpassen auf Kontrollmodell

(Fortsetzung nächste Seite)

BEL II / BEB 97

933 0	2-4	Versandkosten
970 0	3	Verarbeitungsaufwand NEM

(Fortsetzung)

Wird die Arbeit im Praxislabor erstellt, sind keine Versandkosten abrechenbar.

Außerdem sind Zuschläge abrechenbar für den Mehraufwand bei der Herstellung nach individuellen Werten und mit Gesichtsbogen sowie dem Einstellen der Werte in einem individuellen Artikulator.

0511*	1	Einstellen nach Gesichtsbogen
2390*	3	Mehraufwand für Herstellung nach individuellen Werten

* Eigene BEB-Positionen