

## Vorwort

Die Ermittlung zahntechnischer Preise – für viele ein Buch mit sieben Siegeln.

Jeder Laborbesitzer ermittelt seine Preise in Abhängigkeit zu seinem speziellen Kostenminutenfaktor bzw. Stundensatz selbst. Dabei spielen Faktoren wie Planzeit für die Einzelleistung, Rüst- und Verteilzeit sowie Risiko- und Gewinnzuschlag eine wesentliche Rolle bei der Ermittlung des Einzelpreises.

Mit dem vorliegenden zahntechnischen Preisplaner wurde ein Vorschlag ermittelt aufgrund der aktuellen und bundesdeutschen Durchschnittswerte.

Die Formel dazu lautet:

$$\text{Herstellungskosten} = \frac{\text{Planzeit}}{100} + \text{Rüst- und Verteilzeit} \times \text{KMF} + \text{R+G-Zuschlag}$$

Erklärung: KMF = Kostenminutenfaktor

R+G = Risiko- und Gewinnzuschlag

In diesem Buch wurde das bereits für die BEB Zahntechnik® mittels dreier Kostenminutenfaktoren von 1,08 €, 1,16 € und 1,20 € und für die beb 97 für Sie durchgerechnet. Anhand der Tabelle können Sie die unterschiedlichen Preisvorschläge ansehen und mit Ihren Preisen abgleichen.

Diese Preise sind grundsätzlich die ermittelten Einzelpreise für zahntechnische Leistungen. Der Effekt: Keine Rechnung auf „Zuruf“, sondern eine Konstanz und damit für den Kunden vorhersehbar und kalkulierbar.

Einzelpreise zu variieren nimmt jedem Laborbesitzer die Grundlage für seine bereits durchgeführte Kalkulation und öffnet dem Preiskarussell Tür und Tor.

Die Abrechnung zahntechnischer Leistungen gestaltet sich in der aktuellen Situation zwischen Festzuschüssen, Versorgungsarten, privaten Krankenkassen und Auslandszahnersatz zunehmend schwierig und ist für viele Dentallabore und Praxislabore ein Problem. Unternehmer, die beispielsweise jetzt mit der BEB Zahn-technik® abrechnen wollen und dies bisher mit der beb 97 getan haben, haben keinen Anhaltspunkt, in welcher Höhe und in welchem Kontext die neuen Positionen zur alten beb 97 stehen.

In dieser tabellarischen Übersicht wurde nun eine Gegenüberstellung geschaffen.

Sie finden also hier:

- Die Gegenüberstellung inhaltsgleicher oder -ähnlicher Positionen von BEB Zahntechnik® und beb 97.
- Die alphabetische Sortierung nach einer BEB-Gesamtliste aller Leistungen aus beb 97 und BEB Zahntechnik®.
- Empfohlene Preise zu allen BEB-Zahntechnik®-Leistungen in drei Kalkulationsstufen auf Basis der Kostenminutenfaktoren 1,08 €, 1,16 € und 1,20 € sowie 25 % Rüst- und Verteilzeit und 10 % Risiko- und Gewinnzuschlag. So ergibt sich eine Bandbreite von Ober- und Unterpreis und damit ein empfohlener Durchschnittspreis für private zahntechnische Leistungen der BEB Zahntechnik®. Es liegt weiterhin letztendlich im Ermessen des Anwenders, seinen persönlichen Kostenminutenfaktor zu ermitteln und einzusetzen.

Mit dieser Übersicht haben Sie jetzt die Möglichkeiten, auch die BEB Zahntechnik® mit ihren modernen Leistungspositionen sofort um- und einzusetzen.

### Rechenbeispiel:

Leistungstext: Abdecken eines Kiefernsteils

beb-97-Nr.: 0306 BEB-Zahntechnik®-Nr.: 1.05.09.0

*Untere Preisempfehlung:* Planzeit 300 (Vorgabe) plus 25 % Rüst- und Verteilzeit (R+V) x 1,08 € (KMF) + 10 % Risiko- und Gewinnzuschlag (R+G)

*Mittlere Preisempfehlung:* Planzeit 300 (Vorgabe) plus 25 % Rüst- und Verteilzeit (R+V) x 1,16 € (KMF) + 10 % Risiko- und Gewinnzuschlag (R+G)

*Obere Preisempfehlung:* Planzeit 300 (Vorgabe) plus 25 % Rüst- und Verteilzeit (R+V) x 1,20 € (KMF) + 10 % Risiko- und Gewinnzuschlag (R+G)

**Selbstverständlich sind diese Formeln auch individuell änderbar, das heißt, im Kostenminutenfaktor bzw. Risiko- und Gewinnzuschlag Ihren persönlichen Werten anzupassen.**

Die Planzeiten sind aus urheberrechtlichen Gründen hier nicht aufgeführt, sondern nur Grundlage der Berechnungen durch den Autor.

| BEB-Gesamtleistungs-<br>liste – Leistungstext | beb-97-Nr. | Preise der<br>beb 97<br>in Euro mit<br>Kostenfaktor<br>je Minute<br>1,08 € | Preise der<br>beb 97<br>in Euro mit<br>Kostenfaktor<br>je Minute<br>1,16 € | Preise der<br>beb 97<br>in Euro mit<br>Kostenfaktor<br>je Minute<br>1,20 € | BEB Zahntechnik®<br>– Leistungstext | BEB-Zahn-<br>technik®-Nr. | Preise der BEB<br>Zahntechnik®<br>in Euro mit<br>Kostenfaktor<br>je Minute<br>1,08 € | Preise der BEB<br>Zahntechnik®<br>in Euro mit<br>Kostenfaktor<br>je Minute<br>1,16 € | Preise der BEB<br>Zahntechnik®<br>in Euro mit<br>Kostenfaktor<br>je Minute<br>1,20 € |
|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

## C

|                                                 |                                               |       |       |       |                                                 |           |       |       |       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| CAD-Brückenglied konst-<br>ruieren              | keine namensgleiche beb-97-Leistung vorhanden |       |       |       | CAD-Brückenglied konst-<br>ruieren              | 2.09.10.0 | 10,05 | 10,80 | 11,17 |
| CAD-Einzelkrone konst-<br>ruieren               | keine namensgleiche beb-97-Leistung vorhanden |       |       |       | CAD-Krone für Vollver-<br>blendung konstruieren | 2.09.04.0 | 7,75  | 8,33  | 8,61  |
| CAD-Konstruktion nach<br>Doppelscan bearbeiten  | keine namensgleiche beb-97-Leistung vorhanden |       |       |       | CAD-Konstruktion nach<br>Doppelscan bearbeiten  | 2.09.08.0 | 29,70 | 31,90 | 33,00 |
| CAD-Krone für Vollver-<br>blendung konstruieren | keine namensgleiche beb-97-Leistung vorhanden |       |       |       | CAD-Krone für Vollver-<br>blendung konstruieren | 2.09.04.0 | 7,75  | 8,33  | 8,61  |
| CAD-Primärkrone konst-<br>ruieren               | keine namensgleiche beb-97-Leistung vorhanden |       |       |       | CAD-Primärkrone konst-<br>ruieren               | 2.09.11.0 | 4,69  | 5,04  | 5,21  |
| CAD-Verbundkonstruktion<br>konstruieren         | keine namensgleiche beb-97-Leistung vorhanden |       |       |       | CAD-Verbundkonstruktion<br>konstruieren         | 2.09.06.0 | 4,75  | 5,10  | 5,28  |
| CAD-Vollkrone konstru-<br>ieren                 | keine namensgleiche beb-97-Leistung vorhanden |       |       |       | CAD-Vollkrone konstru-<br>ieren                 | 2.09.05.0 | 14,27 | 15,33 | 15,86 |
| CAM-Fräsen aus Keramik                          | keine namensgleiche beb-97-Leistung vorhanden |       |       |       | CAM-Fräsen aus Keramik                          | 2.10.05.0 | 66,83 | 71,78 | 74,25 |
| CAM-Fräsen aus Kunst-<br>stoff                  | keine namensgleiche beb-97-Leistung vorhanden |       |       |       | CAM-Fräsen aus Kunst-<br>stoff                  | 2.10.04.0 | 51,98 | 55,83 | 57,75 |
| CAM-Fräsen aus Metall                           | keine namensgleiche beb-97-Leistung vorhanden |       |       |       | CAM-Fräsen aus Metall                           | 2.10.03.0 | 66,83 | 71,78 | 74,25 |
| CAM-Gerüst aufpassen                            | keine namensgleiche beb-97-Leistung vorhanden |       |       |       | CAM-Gerüst aufpassen                            | 2.10.10.0 | 10,91 | 11,72 | 12,13 |
| Charakterisieren einer<br>Basis                 | 6441                                          | 32,67 | 35,09 | 36,30 | Prothesenbasis charakte-<br>risieren            | 6.06.05.0 | 44,55 | 47,85 | 49,50 |
| Coffin-Feder                                    | 7322                                          | 44,55 | 47,85 | 49,50 | Coffin-Feder                                    | 7.08.03.0 | 37,13 | 39,88 | 41,25 |
| CT-Datensatz für Planung<br>vorbereiten         | keine namensgleiche beb-97-Leistung vorhanden |       |       |       | Datensatz für Planung<br>vorbereiten            | 1.11.03.0 | 22,28 | 23,93 | 24,75 |

| BEB-Gesamtleistungs-<br>liste – Leistungstext      | beb-97-Nr.                                    | Preise der<br>beb 97<br>in Euro mit<br>Kostenfaktor<br>je Minute<br>1,08 € | Preise der<br>beb 97<br>in Euro mit<br>Kostenfaktor<br>je Minute<br>1,16 € | Preise der<br>beb 97<br>in Euro mit<br>Kostenfaktor<br>je Minute<br>1,20 € | BEB Zahntechnik®<br>– Leistungstext                | BEB-Zahn-<br>technik®-Nr. | Preise der BEB<br>Zahntechnik®<br>in Euro mit<br>Kostenfaktor<br>je Minute<br>1,08 € | Preise der BEB<br>Zahntechnik®<br>in Euro mit<br>Kostenfaktor<br>je Minute<br>1,16 € | Preise der BEB<br>Zahntechnik®<br>in Euro mit<br>Kostenfaktor<br>je Minute<br>1,20 € |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell aus Superhartgips                           | 0002                                          | 17,82                                                                      | 19,14                                                                      | 19,80                                                                      | Modell FUM                                         | 1.01.02.0                 | 20,61                                                                                | 22,14                                                                                | 22,90                                                                                |
|                                                    |                                               |                                                                            |                                                                            |                                                                            | Modell GKR                                         | 1.01.07.0                 | 21,46                                                                                | 23,05                                                                                | 23,84                                                                                |
|                                                    |                                               |                                                                            |                                                                            |                                                                            | Modell KSPG                                        | 1.01.03.0                 | 21,25                                                                                | 22,82                                                                                | 23,61                                                                                |
|                                                    |                                               |                                                                            |                                                                            |                                                                            | Modell S                                           | 1.01.12.0                 | 37,13                                                                                | 39,88                                                                                | 41,25                                                                                |
| Modell ausblocken                                  | 0303                                          | 3,12                                                                       | 3,35                                                                       | 3,47                                                                       | Kfo-Modell vorbereiten                             | 1.05.10.0                 | 2,23                                                                                 | 2,39                                                                                 | 2,48                                                                                 |
|                                                    |                                               |                                                                            |                                                                            |                                                                            | Modell für indirekte Klebe-<br>technik vorbereiten | 7.13.01.0                 | 14,85                                                                                | 15,95                                                                                | 16,50                                                                                |
| Modell digitalisieren                              | keine namensgleiche beb-97-Leistung vorhanden |                                                                            |                                                                            |                                                                            | Modell digitalisieren                              | 2.09.01.0                 | 11,36                                                                                | 12,20                                                                                | 12,62                                                                                |
| Modell ETK                                         | keine namensgleiche beb-97-Leistung vorhanden |                                                                            |                                                                            |                                                                            | Modell ETK                                         | 1.01.10.0                 | 27,93                                                                                | 30,00                                                                                | 31,04                                                                                |
| Modell FUM                                         | keine namensgleiche beb-97-Leistung vorhanden |                                                                            |                                                                            |                                                                            | Modell FUM                                         | 1.01.02.0                 | 20,61                                                                                | 22,14                                                                                | 22,90                                                                                |
| Modell für Einzelstümpfe                           | 0023                                          | 19,31                                                                      | 20,74                                                                      | 21,45                                                                      | Modell ETK                                         | 1.01.10.0                 | 27,93                                                                                | 30,00                                                                                | 31,04                                                                                |
|                                                    |                                               |                                                                            |                                                                            |                                                                            | Modell RG                                          | 1.01.05.0                 | 24,16                                                                                | 25,95                                                                                | 26,85                                                                                |
|                                                    |                                               |                                                                            |                                                                            |                                                                            | Modell RK                                          | 1.01.06.0                 | 25,50                                                                                | 27,39                                                                                | 28,33                                                                                |
|                                                    |                                               |                                                                            |                                                                            |                                                                            | Modell ZTG                                         | 1.01.09.0                 | 37,72                                                                                | 40,51                                                                                | 41,91                                                                                |
| Modell für Facette                                 | 0008                                          | 11,88                                                                      | 12,76                                                                      | 13,20                                                                      | Modell FUM                                         | 1.01.02.0                 | 20,61                                                                                | 22,14                                                                                | 22,90                                                                                |
| Modell für indirekte Klebe-<br>technik vorbereiten | keine namensgleiche beb-97-Leistung vorhanden |                                                                            |                                                                            |                                                                            | Modell für indirekte Klebe-<br>technik vorbereiten | 7.13.01.0                 | 14,85                                                                                | 15,95                                                                                | 16,50                                                                                |
| Modell für Modellguss                              | 0005                                          | 31,19                                                                      | 33,50                                                                      | 34,65                                                                      | Modell FUM                                         | 1.01.02.0                 | 20,61                                                                                | 22,14                                                                                | 22,90                                                                                |
| Modell für Sägesegmente                            | 0021                                          | 20,79                                                                      | 22,33                                                                      | 23,10                                                                      | Modell ETK                                         | 1.01.10.0                 | 27,93                                                                                | 30,00                                                                                | 31,04                                                                                |
|                                                    |                                               |                                                                            |                                                                            |                                                                            | Modell RG                                          | 1.01.05.0                 | 24,16                                                                                | 25,95                                                                                | 26,85                                                                                |
|                                                    |                                               |                                                                            |                                                                            |                                                                            | Modell RK                                          | 1.01.06.0                 | 25,50                                                                                | 27,39                                                                                | 28,33                                                                                |
|                                                    |                                               |                                                                            |                                                                            |                                                                            | Modell ZTG                                         | 1.01.09.0                 | 37,72                                                                                | 40,51                                                                                | 41,91                                                                                |
| Modell GKR                                         | keine namensgleiche beb-97-Leistung vorhanden |                                                                            |                                                                            |                                                                            | Modell GKR                                         | 1.01.07.0                 | 21,46                                                                                | 23,05                                                                                | 23,84                                                                                |
| Modell HFL                                         | keine namensgleiche beb-97-Leistung vorhanden |                                                                            |                                                                            |                                                                            | Modell HFL                                         | 1.01.04.0                 | 13,71                                                                                | 14,72                                                                                | 15,23                                                                                |
| Modell K                                           | keine namensgleiche beb-97-Leistung vorhanden |                                                                            |                                                                            |                                                                            | Modell K                                           | 1.01.08.0                 | 37,13                                                                                | 39,88                                                                                | 41,25                                                                                |
| Modell KSPG                                        | keine namensgleiche beb-97-Leistung vorhanden |                                                                            |                                                                            |                                                                            | Modell KSPG                                        | 1.01.03.0                 | 21,25                                                                                | 22,82                                                                                | 23,61                                                                                |
| Modell mit Systemteil in<br>Kausimulator montieren | keine namensgleiche beb-97-Leistung vorhanden |                                                                            |                                                                            |                                                                            | Modell mit Systemteil in<br>Kausimulator montieren | 1.09.03.0                 | 19,53                                                                                | 20,97                                                                                | 21,70                                                                                |
| Modell nach Abformgerät                            | 0004                                          | 31,19                                                                      | 33,50                                                                      | 34,65                                                                      | Modell S                                           | 1.01.12.0                 | 37,13                                                                                | 39,88                                                                                | 41,25                                                                                |

| BEB-Gesamtleistungs-<br>liste – Leistungstext | beb-97-Nr. | Preise der<br>beb 97<br>in Euro mit<br>Kostenfaktor<br>je Minute<br>1,08 € | Preise der<br>beb 97<br>in Euro mit<br>Kostenfaktor<br>je Minute<br>1,16 € | Preise der<br>beb 97<br>in Euro mit<br>Kostenfaktor<br>je Minute<br>1,20 € | BEB Zahntechnik®<br>– Leistungstext | BEB-Zahn-<br>technik®-Nr. | Preise der BEB<br>Zahntechnik®<br>in Euro mit<br>Kostenfaktor<br>je Minute<br>1,08 € | Preise der BEB<br>Zahntechnik®<br>in Euro mit<br>Kostenfaktor<br>je Minute<br>1,16 € | Preise der BEB<br>Zahntechnik®<br>in Euro mit<br>Kostenfaktor<br>je Minute<br>1,20 € |
|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

## P

|                                                         |                                               |       |       |       |                                                         |                                                         |       |       |       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Palatinalbogen                                          | 7324                                          | 56,43 | 60,61 | 62,70 | Palatinalbogen                                          | 7.08.01.0                                               | 43,07 | 46,26 | 47,85 |
| Papille aus Keramik/Glas                                | 2676                                          | 26,73 | 28,71 | 29,70 | Ergänzung Keramik an<br>Abutment                        | 2.16.03.0                                               | 59,68 | 64,10 | 66,31 |
|                                                         |                                               |       |       |       | Pontic aus Keramik                                      | 2.03.08.0                                               | 2,61  | 2,81  | 2,90  |
|                                                         |                                               |       |       |       | Pontic auf Fräsk Keramik                                | 2.11.02.0                                               | 2,61  | 2,81  | 2,90  |
|                                                         |                                               |       |       |       | Zahnfleisch auf Fräs-<br>keramik                        | 2.11.05.0                                               | 62,37 | 66,99 | 69,30 |
|                                                         |                                               |       |       |       | Zahnfleisch aus Press-<br>keramik                       | 2.04.07.0                                               | 59,40 | 63,80 | 66,00 |
| Papille aus Kunststoff                                  | 2671                                          | 7,43  | 7,98  | 8,25  | Papille aus Kunststoff                                  | keine namensgleiche BEB-Zahntechnik®-Leistung vorhanden |       |       |       |
| Papille aus Polymer-Glas                                | 2682                                          | 22,28 | 23,93 | 24,75 | Pontic aus Komposit                                     | 2.02.08.0                                               | 4,46  | 4,79  | 4,95  |
|                                                         |                                               |       |       |       | Zahnfleisch aus Komposit                                | 2.02.10.0                                               | 31,19 | 33,50 | 34,65 |
| Parallelbohrschablone pro<br>Zahn                       | 1221                                          | 59,40 | 63,80 | 66,00 | Kamingestaltung für<br>Implantatabformung               | 1.08.02.0                                               | 5,03  | 5,41  | 5,59  |
| Paraokklusaler Löffel                                   | 1231                                          | 59,40 | 63,80 | 66,00 | Individueller Löffel                                    | 1.06.05.0                                               | 37,07 | 39,81 | 41,18 |
| Passivierung durch<br>Funkenerosion                     | keine namensgleiche beb-97-Leistung vorhanden |       |       |       | Passivierung durch<br>Funkenerosion                     | 2.16.01.0                                               | 14,85 | 15,95 | 16,50 |
| Pelotte                                                 | 7241                                          | 41,58 | 44,66 | 46,20 | Kunststoffpelotte                                       | 7.10.06.0                                               | 28,22 | 30,31 | 31,35 |
| Pelottenklammer                                         | 6452                                          | 26,73 | 28,71 | 29,70 | Halteelement gebogen,<br>einarmig                       | 7.02.01.0                                               | 9,19  | 9,87  | 10,21 |
| Pfeilanker                                              | 7105                                          | 14,85 | 15,95 | 16,50 | Halteelement gebogen,<br>einarmig                       | 7.02.01.0                                               | 9,19  | 9,87  | 10,21 |
| Pfeilkammer                                             | 7107                                          | 29,70 | 31,90 | 33,00 | Halteelement gebogen,<br>aufwendig                      | 7.02.02.0                                               | 23,02 | 24,72 | 25,58 |
| Pfeilwinkel auf Frontzahn-<br>führungsteller übertragen | 0523                                          | 25,25 | 27,12 | 28,05 | Pfeilwinkel auf Frontzahn-<br>führungsteller übertragen | keine namensgleiche BEB-Zahntechnik®-Leistung vorhanden |       |       |       |
| Phonetische Einprobe                                    | keine namensgleiche beb-97-Leistung vorhanden |       |       |       | Phonetische Einprobe                                    | 6.02.08.0                                               | 22,28 | 23,93 | 24,75 |
| Pins setzen                                             | keine namensgleiche beb-97-Leistung vorhanden |       |       |       | Pins setzen                                             | 1.02.01.0                                               | 0,52  | 0,56  | 0,58  |